

**動画** **売れ筋** 人気があります

ブラウン  
ゴールド  
シルバー

(単位:mm)

**マツ穴 32N自在ジョイント**

商品コード	色	品番	価格
040-1478	ブラウン	BE-36B	1個 <b>4,400円</b> (税抜き)
040-1479	ゴールド	BE-36G	
040-1480	シルバー	BE-36S	

●材質:亜鉛合金 ●付属ねじ:Φ丸皿タッピンねじ(3×16)4本 ※箱入数=10個

**動画** **売れ筋** 人気があります

ブラウン  
ゴールド

(単位:mm)

**マツ穴 32L自在ジョイント**

商品コード	色	品番	価格
040-1425	ブラウン	BE-23B	1個 <b>1,750円</b> (税抜き)
040-1426	ゴールド	BE-23G	

●材質:亜鉛合金 ●付属ねじ:Φ丸皿タッピンねじ(3.5×16)4本 ※箱入数=10個

**動画** **売れ筋** 人気があります

ブラウン  
ゴールド  
シルバー

(単位:mm)

**マツ穴 32自在ジョイント**

商品コード	色	品番	価格
040-1395	ブラウン	BE-18B	1個 <b>3,700円</b> (税抜き)
040-1396	ゴールド	BE-18G	
040-1397	シルバー	BE-18S	

●材質:亜鉛合金 ●付属ねじ:Φ丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本 ※箱入数=10個

**N自在ジョイント・自在ジョイント使いわけ**

一点で交わらない手すり棒のジョイントには、N自在ジョイントをご使用ください。  
(ベースプレート使用時のまわり階段の入隅など)



手すり棒が一点で交わる場合は、自在ジョイントで。

**製品動画を** ご覧いただけます。  
バリアフリー 室内用手すり GR01-1

**NEW**

ブラウン  
ゴールド  
シルバー

(単位:mm)

**施工上のご注意**

- 入隅・段差解消の場合はジョイント部側に、勾配変更の場合はS自在ジョイントの両側に、ブラケットを2個ずつ以上設置してください。
- 入隅・段差解消の場合、出幅調整機能がついたブラケットとの併用はできません。

**マツ穴 32S自在ジョイント**

商品コード	色	品番	価格
040-6160	ブラウン	BE-74B	1個 <b>2,500円</b> (税抜き)
040-6161	ゴールド	BE-74G	
040-6162	シルバー	BE-74S	

●材質:亜鉛合金 ●付属ねじ:Φ丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本、六角穴付き止めねじ(M5×8)1本、六角穴付き止めねじ(M5×4)1本 ※箱入数=10個  
※丸棒手すりはご使用いただけません。

**S自在ジョイントの特長**

2個使用して入隅・段差解消、1個で勾配変更に対応できます。

**入隅に** **段差解消に** **勾配変更**

2個使用の場合、  
中間にブラケットは不要です。

※この寸法はカップ部の角度・間に入れる手すり棒の長さにより異なります。最小はカップ部の角度を20°・手すりの長さを35mmにしたときの寸法。最大はカップ部の角度を65°・手すりの長さを450mmにしたときの寸法です。下地の位置にご確認ください。

最新情報は  
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置き手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・

清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法





### 3 ブラケットの仮固定

手すり取付け高さからブラケット座の中心までの寸法分下がった位置に水系とピンなどでブラケット座の中心を出し、ブラケットの中心を水系に合わせて下段の穴1か所をねじで仮止めします。



※手すりからブラケット座の中心までの高さは商品により異なります。  
※<https://www.firstreform.com/>の「施工マニュアル」パナーより「納まり図集」もご参照ください。  
※必ず下地のある場所に取付けてください。下地のない場合はベースプレートをご使用ください。

### 4 手すり棒の長さ調整



ブラケットを取付け、手すり棒をブラケットに仮置きし、長さを調整します。  
※ブラケットピッチは手すり棒の太さφ35の場合は900mm以内、φ32の場合は700mm以内、ロングスパン1400の場合は1400mm以内としてください。

### 5 ブラケットの固定



手すり棒の調整が終われば、ブラケットをねじで本止めします。本止めが終われば水系を取除いてください。

### 6 手すり棒の固定



手すり棒をどちらか一方から順番に取付けます。  
※手すり棒を仮止めする際は、必ず2個(本)以上のブラケット(支柱)へ手すり棒をのせて作業を行ってください。ねじやブラケット(支柱)が破損の原因になります。  
※手すり棒やベースプレートにねじを止める場合は必ずφ2.8mmの下穴をあけてから取付けてください。  
※ディンプル付手すり棒の場合、ディンプルは下側または壁側斜め45°に向けての設置を推奨します(横手すりの場合)。

#### ❌ 誤った施工例

(単位:mm)

- ❌ **ブラケット位置でのジョイント不可。**  
※ジョイントブラケット横型カバー付(BD/BE-63)、通しブラケット(BD/BE-02、06)、ステンレス通しブラケット横型(BDS/BES-02)は除く。
- ❌ **室内用手すり支柱で自在ジョイント、Lコーナー使用時は支柱の1本使い不可。**
- ❌ **支柱及びブラケットの1個使いは不可。**
- ❌ **階段部における水平距離でのブラケットピッチ測定は不可。**
- ❌ **BFエンドキャップに無理な力が加わるような箇所には施工しないでください。体重をのせたり、握って押したり引いたりすると脱落・転倒の原因となります。**
- ❌ **スペーサーの複数枚重ね不可。**

#### ⚠️ ご注意いただきたい施工例

(単位:mm)

- ⚠️ **自在ジョイント、Lコーナー使用時は両側100mm以内にブラケット(支柱)が必要です。また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット(支柱)を設置してください。**
- ⚠️ **直ジョイント位置はブラケット(支柱)より100mm以内としてください。また、両側には必ず2か所ずつ以上のブラケット(支柱)を設置してください。※ジョイントブラケット横型カバー付(BD/BE-63)を除く。**
- ⚠️ **室内用手すり支柱と壁付ブラケットを併用する場合は出幅調整ブラケット又はN自在ジョイントを使用してください。**
- ⚠️ **32 真壁用スリムエンド、32 真壁用スリム通しブラケットカバー付を使用する際は柱ピッチ910mm以内としてください。**

#### ⚠️ 使用上のご注意

- この手すりシリーズは墜落防止の機能はありません。
- 商品に乗ったりぶらさがったりしないでください。けがをする恐れがあります。
- 商品をむやみに揺すったり、ぶつかったりしないでください。故障や破損の原因となります。
- 商品のそばでゴミ等を焼くなど、熱を与えないでください。変形の原因となります。

お手入れについて

- 長年ご使用されるとボルトやねじ類がゆるむことがありますので、定期的にゆるみを確認し、締め直してください。
- お手入れには中性洗剤をうすめて使用してください。シンナー・ベンジン等の石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。色ムラやはがれの原因となります。

※転倒・転落を防ぐため、階段などの段差付近や足元が滑りやすい場所では、必ず手すりを連続させてください。

#### ⚠️ 施工上のご注意

- BAUHAUS 木製手すりシリーズは、移動補助又は歩行補助を目的に設置する手すり部材です。落下の危険がある場所、屋外や水まわりにはご使用にならないでください。
- 施工の際には必ず付属されている「取扱説明書」等に従い施工してください。
- 商品の改造・変更等をしてしないでください。
- 他社品、他シリーズとの併用はおやめください。
- 本シリーズは屋内用です。屋外及び水まわりではご使用にならないでください。
- 安全を優先し強度のある硬い木材を使用しています。取付けの際は必ず下穴をあけてねじで止めてください。木材のひび割れの原因となります。
- アンカー類をご使用になる場合は、下穴が所定の寸法よりも大きくなると取付強度が低下しますのでご注意ください。

Webサイトから  
施工マニュアルをダウンロードできます。  
<https://www.firstreform.com>



## BAUHAUS ブラケットの取付け用です。

## 手すり棒取付け用



シルバー チタン色 ゴールド ブラウン

## 壁取付け用



シルバー チタン色 ゴールド ブラウン



シルバー チタン色 ゴールド ブラウン

## マツ穴 +丸皿3.5×20溝付 (200本入)

商品コード	品番	色	価格
040-2640	BH-36S	シルバー	1パック(200本入) (税抜き) <b>1,600円</b>
040-2641	BH-36T	チタン色	
040-2642	BH-36G	ゴールド	
040-2643	BH-36B	ブラウン	

## マツ穴 +皿3.5×40溝付 (150本入)

商品コード	品番	色	価格
040-2645	BH-37S	シルバー	1パック(150本入) (税抜き) <b>1,900円</b>
040-2646	BH-37T	チタン色	
040-2647	BH-37G	ゴールド	
040-2648	BH-37B	ブラウン	

## マツ穴 +皿3.5×50溝付 (100本入)

商品コード	品番	色	価格
040-2650	BH-38S	シルバー	1パック(100本入) (税抜き) <b>2,000円</b>
040-2651	BH-38T	チタン色	
040-2652	BH-38G	ゴールド	
040-2653	BH-38B	ブラウン	

手すり棒  
取付け用

焼入れたタッピングねじ。  
溝付加工により堅木にも  
スムーズな締結が可能です。

壁  
取付け用

※下地の木に15mm以上の動きがあるねじを選んでください(商品には、40mmが付いています)。  
特に寒冷地などプラスターボードを2枚貼りしている場合や木製スペーサーを使用する場合は、  
50mmをご使用ください(木製スペーサーには50mmのねじが付いています)。

最新情報は  
こちらからエンドブラケットカバー付、コーナーブラケット、  
自立スタンド等の取付けに。

## サンコーテクノ オールアンカー SCタイプ ステンレス製

(単位:mm)

商品コード	品番	ねじの呼び	全長	ねじ長さ	ドリル径	※荷重	埋込み深さ	価格
261-0105	SC-660	M6	60	20	6.4	4.5(462)	30	1本 <b>275円</b> (税抜き)
261-0110	SC-850	M8	50		8.5	6.5(670)	35	1本 <b>305円</b> (税抜き)
261-0120	SC-1060	M10	60	25	10.5	10.2(1048)	40	1本 <b>425円</b> (税抜き)

※荷重:引張最大荷重kN(kgf) 条件:コンクリート強度21N/mm<sup>2</sup>(210kgf/cm<sup>2</sup>)

## ブラケットのキズに。



## ⚠ 使用上のご注意

- ご使用前によく振ってお使いください。  
(保存中に沈殿を生じることがあります)



シルバー用 チタン色用 ゴールド用 ブラウン用

## マツ穴 ブラケット補修塗料

商品コード	品番	色	価格
040-2368	BH-17S	シルバー用	1本 <b>2,900円</b> (税抜き)
040-2367	BH-17T	チタン色用	
040-2366	BH-17G	ゴールド用	
040-2365	BH-17B	ブラウン用	

●内容量:20cc ●ハケ付

手すり棒のキズや、  
ベースプレートの木口に。塗り面積  
(1回塗り)  
50g  
約0.4㎡

## ⚠ 使用上のご注意

- ご使用前によく振ってお使いください。  
(保存中に沈殿を生じることがあります)



Mブラウン用 Mオーク用 クリア用 ホワイト用

## マツ穴 手すり・ベースプレート用補修塗料

商品コード	品番	色	価格
040-2305	BH-27MB	Mブラウン用	1本 <b>4,000円</b> (税抜き)
040-2308	BH-27MO	Mオーク用	
040-2306	BH-27C	クリア用	
040-2307	BH-27W	ホワイト用	

●内容量:50g ●ハケ付

バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

接着・テープ・  
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法